

Cavo di Ricarica USB-C da 3m, cavo USB-C certificato USB-IF, 240W PD EPR, cavo trasferimento dati USB 2.0 Tipo-C per laptop, rivestimento in TPE, M/M

ID prodotto: USB2EPR3M



Collegate un caricabatterie a un dispositivo abilitato al Power Delivery (PD) USB 3.1, utilizzando questo cavo di ricarica USB-C. Il cavo USB Type-C facilita il Power Delivery USB-C Extended Power Range (EPR) fino a 240 W e l'uscita a 5 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasmissione USB 2.0 (480 Mbps) per il trasferimento di file in generale.

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB-C EPR presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. I connettori nichelati di lunga durata sono in grado di garantire oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Ricarica un dispositivo Tipo C con un caricatore da parete, un caricatore per auto o un power bank di tipo USB C. Il cavo USB Type-C da 3m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per dispositivi USB-C ad alta potenza
- Certificato USB-IF per un'affidabilità garantita

Caratteristiche

- **CAVO DI RICARICA USB-C:** supporta PD 3.1 Extended Power Range (EPR); fino a 240W per la ricarica dispositivi USB-C; si collega a un caricatore/hub USB-C; le diciture serigrafate dei connettori identificano le specifiche per una scelta rapida del cavo giusto
- **Certificato USB-IF:** Il cavo USB Tipo-C è certificato USB-IF con chip E-marker integrato, per un'uscita Power Delivery costante verso host e periferiche USB-C; quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- **QUALITÀ:** connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; filo 24/28AWG resistente a piegature fino a 120°; schermatura in alluminio intrecciato per protezione EMI; rivestimento esterno in TPE resistente, privo di alogeni e conforme RoHS
- **APPLICAZIONI:** Compatibile con dispositivi abilitati al Power Delivery USB-C; ideale per i laptop ad alta potenza che richiedono la ricarica EPR (MacBook Pro M3 Pro/M3 Max 16"); supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file/sincronizzazione dei dispositivi
- **PRESTAZIONI:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; retrocompatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 3 metri; nero; diametro esterno: 4 mm; rivestimento in TPE con schermatura in alluminio intrecciato; **NOTA:** il video USB-C (DP Alt Mode) non è supportato

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF		Progettato per superare i 10.000 cicli di inserzione
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Note/requisiti speciali		
	Nota	Il video USB-C (modalità DP Alt Mode) non è supportato
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
	Power Delivery	240W
	Corrente ingresso	5A
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Umidità	5%~85%
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Tipo enclosure	Polyamide Resin
	Lunghezza del cavo	9.9 ft [3.0 m]
	OD cavo	0.2 in [4 mm]
	Lunghezza prodotto	9.9 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]

	Peso prodotto	5.2 oz [148.0 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.7 cm]
	Package Height	1.1 in [2.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152.0 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo di Ricarica USB-C da 3m M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.