

A791 - Gant Anti-Vibration

Collection: Gants Mecanique

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Nylon, Polyuréthane, Polyester, Elastique

Emballage extérieur: 48

information produit

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras. Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.

Gants Mecanique

Conçue pour améliorer l'adhérence pour un travail de précision, cette collection protège contre un large éventail de dangers. Les gants sont fabriqués à partir de textiles hautement modifiés et offrent une vaste gamme de couleurs, de doublure et de taille. Cette collection convient aux applications mécaniques, à la construction générale, à la manutention, à la menuiserie et aux travaux publics

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (2322B)

EN 10819 : 2016 + A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571))



Caractéristiques

- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A791 - Gant Anti-Vibration
Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

N° de certificat: 2777/25868-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A791K8RS	Noir	57.0	35.0	25.0	0.1240	0.0499	5036108414109	15036108899620
A791K8RM	Noir	57.0	35.0	25.0	0.1310	0.0499	5036108414093	15036108899613
A791K8RL	Noir	57.0	35.0	25.0	0.1400	0.0499	5036108414086	15036108899606
A791K8RXL	Noir	57.0	35.0	25.0	0.1530	0.0499	5036108414116	15036108899637
A791K8RXXL	Noir	57.0	35.0	25.0	0.1690	0.0499	5036108414123	15036108899644