

Commande à distance ARD 30V CA 48V CC, 2UM. Pour disjoncteur, interrupteur différentiel, blocs différentiels, disjoncteur combiné  
Commutateur marche/arrêt



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Exécution de l'affichage / LED	Oui
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Indice de protection IP	IP20
Dissipation	
Puissance dissipée [V•A]	
• en veille	1 W
Circuit principal	
Tension d'emploi	
• pour CA / Valeur assignée / min.	12 V
• pour CA / Valeur assignée / max.	30 V
• pour CC / Valeur assignée / min.	12 V
• pour CC / Valeur assignée / max.	48 V
Détails sur le produit	
Équipement du produit / Verrouillage	Oui

Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bloc de signalisation de défaut</li> <li>• Bloc de contacts auxiliaires</li> </ul>	Oui
Extension produit	Commande à distance ARD

Nombre	
Nombre de contacts de signalisation de défaut	1
Nombre de réarmements à distance / par minute	2
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	0
Nombre d'inverseurs	1
Nombre de tentatives de remise en marche automatique	3

Liens	
Longueur de câble	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le circuit de commande</li> </ul>	1 500 m
<b>Section de câble raccordable</b>	
_____	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage / pour bornes a vis	
_____	0,2 ... 0,25 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	14 ... 30

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	188 g
Température ambiante	
_____	-25 ... +45 °C
_____	-40 ... +55 °C

Certificats	
<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Autres informations	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (système de commande en ligne)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3057">https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3057</a>	

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3057>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3057](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3057)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



