



BOSCH

HEAVY
DUTY

全面升级 轻巧趁手出活快

博世重载级锂电无刷角磨机
GWS 18V-11 S

Bosch Professional



动力强劲 无惧挑战

输出功率媲美1100W有线角磨机*



反弹/反扭保护



跌落保护



智能刹停



重启保护



速度预选控制



振动控制




无刷马达

*以上所有测试数据均来自博世电动工具亚太研发实验室

性能升级 出活更高效

5.0Ah 电池续航测试
切割/打磨能力提升20%


切割测试



切割效率提升

20%

打磨测试



打磨效率提升

20%

*使用更高容量电池续航和效率表现更佳
注:以上所有测试数据均来自博世电动工具亚太研发实验室

小又轻 磨切畅快

155mm纤细手柄，1.7kg 轻巧机身 (不含电池)




裸机重量约1.7kg
≈3瓶水的重量



3瓶水

6挡调速 精准研磨



材料	用途	搭配附件	调节轮位置
金属	去除颜料	砂纸	2-3
金属	刷磨、除锈	杯型钢丝刷、砂纸	3
不锈钢	研磨	砂轮/纤维磨片	4-6
金属	粗磨	砂轮	6
金属	切割	切割片	6
石材	切割	金刚石切割片	6

*使用更高容量电池续航和效率表现更佳

注:以上所有测试数据均来自博世电动工具亚太研发实验室

4大防护 为您保驾护航



反弹/反扭保护

遭遇硬物
自动停机保护手腕，避免受伤



智能刹停

关闭电源键后快速刹停



重启保护

工具开关开启状态下
插入电池不会意外启动
需重新启动开关键才会正常运行



跌落保护

跌落及时断电关停
防止机器失控危害



3大细节 耐用可靠




快调安全罩

根据使用需求
可通过卡簧轻松调节安全罩角度

快锁法兰

配备免扳手快锁法兰
更换盘片时通过半圆提柄徒手旋紧即可
方便快捷

*仅GWS 18V-11 S 125mm(M14)款装配



减振手柄

新增减振手柄
有效降低振动，作业更舒适

磨切多面手 搞定全工况

金属打磨



焊疤打磨



金属切割



产品优势

博世重载级角磨机

GWS 18V-11 S

无刷马达

高效耐用
输出媲美1100W有线角磨机

快锁螺母 (仅M14有)

快调安全罩

可快速调节安全罩角度

多重智能安全防护



跌落保护 反弹/反扭保护 重启保护 智能刹停

电池通用，省心便捷

通用博世18伏锂电池

防尘滤网

有效隔绝灰尘进入

纤细软胶握柄

手握处周长约155毫米，
握持舒适

减振辅助手柄

减少振动，降低疲劳



如何选择适合自己的 博世锂电角磨机

型号	 GWS 18V-8	 GWS 180-LI	 GWS 18V-11 S	 GWS 18V-10
等效功率* (瓦)	800	700	1100	1000
空载转速 (转/分钟)	11000	11000	3000-9000	9000
产品净重 (不含电池) (千克)	1.4 (100毫米)	1.4 (100毫米)	1.5 (100毫米) 1.7 (125毫米)	1.6 (100毫米) 1.8 (125毫米)
机身腰围 (毫米)	153	156	155	156
防尘滤网	有	有	有	有
软启动	有	有	无	无
重启保护	有	有	有	有
反弹/反扭保护	有	无	有	有
无刷马达	有	有	有	有
跌落保护	无	无	有	有
智能刹停	无	无	有	有
调速功能	无	无	有	无

*类比有线角磨机功率

注:以上测试数据来自博世电动工具亚太研发实验室

产品参数



博世重载级角磨机	GWS 18V-11 S
电压	18 伏
空载转速	3000-9000 转/分钟
主轴螺纹	M10 / M14
切磨片直径	100 / 125 毫米
电池容量	5.0安时

产品包装

可选套餐

GWS 18V-11 S 100毫米裸机版



GWS 18V-11 S裸机+减振辅助手柄x1



包装盒x1



法兰x1



螺母x1



快调安全罩x1



扳手x1

GWS 18V-11 S 100毫米双电版



GWS 18V-11 S裸机+减振辅助手柄x1



博世包装箱x1



法兰x1



螺母x1



GAL 18V-40充电器x1



18V/5Ah电池x2



快调安全罩x1



扳手x1

GWS 18V-11 S 125毫米双电版



GWS 18V-11 S裸机+减振辅助手柄x1



博世包装箱x1



快锁法兰x1



螺母x1



GAL 18V-40充电器x1



18V/5Ah电池x2



快调安全罩x1

以上图片与参数信息仅供参考，具体请以实际为准。
手工测量存在误差，最终请以实物为准。



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

一电通用 多机共享

如果你需要用于切割打磨类工具
有长续航时间的需求
建议选择 4.0Ah 或以上容量的电池