



R840

Le gant d'impact le plus léger et le plus confortable pour l'entreposage et la logistique.



Antichoc



Applications légères

Gants légers en tricot avec paumes enduites de nitrile et protection contre les chocs en TPR.

- **Technologie d'impact avancée :** Les gants légers antichocs RINGERS® R840 sont dotés d'une technologie antichocs TPR (caoutchouc thermoplastique) de niveau 1 à profil bas offrant une protection optimale des articulations, du pouce et de toute la longueur des doigts.
- **Grip accru :** Ces gants de protection sont enduits d'une couche de nitrile sur la paume pour une adhérence deux fois supérieure à la technologie précédente.
- **Durabilité améliorée :** En combinant le renforcement de l'entrejambe (TCR) avec la technologie FORTIX™ améliorée, les gants de protection des mains RINGERS® R840 offrent une excellente résistance à l'abrasion pour une usure plus durable
- **Ergonomie améliorée :** En outre, ces gants de travail ergonomiques tirent parti de la technologie ERGOFORM™ pour réduire les contraintes sur les mains, garantissant un ajustement aux contours naturels de la main qui maximise l'amplitude des mouvements et améliore les performances
- **Confort élevé :** Pour un confort optimal, ces gants de travail durables utilisent la technologie ZONZ™ Comfort Fit pour optimiser le tricotage dans des zones sélectionnées de la doublure en mélange de nylon et d'élasthanne de calibre 15, améliorant ainsi le soutien, la respirabilité et l'amplitude des mouvements
- **Garantie de respect de la peau et de propreté :** Les gants RINGERS® R840 bénéficient de la certification Dermatest® et d'un processus de lavage exclusif permettant d'extraire les impuretés.

Secteurs industriels

- Entreposage
- Logistique
- Industrie automobile
- Production
- Construction
- Transformation des aliments
- Énergie
- Services publics

Applications

- Maintenance générale
- Conditionnement
- Saisie de pièces et accessoires
- Conduite de chariots élévateurs et de véhicules
- Assemblage de petites pièces
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public



Ansell Earth





R840

Le gant d'impact le plus léger et le plus confortable pour l'entreposage et la logistique.

Principales propriétés

- **Caoutchouc thermoplastique (TPR)** : Protection contre les chocs à profil bas
- **Résistance à l'abrasion FORTIX™** : Jusqu'à 20 % de durabilité en plus.
- **ERGOFORM™ Conception ergonomique** : Réduction des contraintes, meilleure ergonomie.

Technologies



Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4131AP

EN 407



X1XXXX

ANSI/ISEA 138-2019



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R840	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	200-275 mm/8-11 pouces	Noir et vert/jaune	<ul style="list-style-type: none"> • 4 paires/bande de produit, 12 bandes intérieures/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

