

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Industriehäuse Stahlbl. niedrige
glatte Abdeckung, H85xB85xT49,
IP55, grau

NSYDB88M

EAN Code: 3606480187827

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT SDB
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Gehäusety	Leergehäuse
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Gehäuse-Nennhöhe	85 mm
Gehäuse-Nennbreite	85 mm
Gehäuse-Nenntiefe	49 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 1 Abdeckschraube
Kabeleinführungsnummer	1 Durchmesser: 20,5 mm (M20) 1 Durchmesser: 25,5 mm (M25)
Befestigung der Abdeckung	Screw
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Produktgewicht	0,191 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Gewicht	188,000 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	800
VPE 2 Höhe	56,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	165,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Coverage	Kernprodukt
Gewährleistung	18 months

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	2
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

