

Cable de 2m USB-C - Negro

ID del Producto: RUSB2CC2MB



Este cable USB C soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Compatible con los puertos Thunderbolt 3, este cable resistente es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Este cable duradero USB C de carga está reforzado con fibra de aramida, la cual lo protege de las tensiones debidas a los dobleces frecuentes. También le permite al cable flexibilidad, sin que se estire demasiado o se dañe el núcleo del cable.

- La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más flexible que el PVC convencional

Este cable USB A a USB C está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.

- El conector USB Type C proporciona 3A de alimentación nominal para la carga de sus dispositivos compatibles con USB C
- El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión

- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

Este cable duradero es compatible con las especificaciones USB 2.0, lo cual ofrece conexiones fiables para todos sus dispositivos USB-C. También ofrece hasta 60W de alimentación para la carga de sus dispositivos, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type C

Características

- Cargue sus dispositivos mediante un cable USB Type C de alta calidad, fabricado para resistir el uso diario
- Cable duradero USB-C reforzado con fibra de aramida Kevlar®, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
- Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
- Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable de 2 metros
- Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable USB-C tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conecotor(es)

Conecotor A USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conecotor B USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de
Energía

Power Delivery 60W

Características
Físicas

Color Negro
Estilo de Conecotor Recto
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto 0.4 in [10 mm]
Altura del Producto 0.2 in [5 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [46 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Peso (de la Caja) del
Envío 1.8 oz [52 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja Cable USB-C de 2 m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

