

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Schwarzer Wahlschalter Ø 30 abschließb. Schloss 2 Positionen, 10C

9001KS11K3H13

EAN Code: 3389110912906

### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Operatortyp	Dauer
Betriebsprofil	Schwarz Drehschalter mit Schlüsselbetätigung

### Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Betriebs-Positionsinformation	2 Stellungen
Schlüsselnummer	E10
Schlüsselabzugposition	Links und rechts
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm <sup>2</sup> entspricht IEC 60947-1
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Betriebsprofil	Schlüsselschalter
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	5

### Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Produktzertifizierungen	UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 Klasse 3211 03

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,43 cm
VPE 1 Breite	6,096 cm
VPE 1 Länge	5,08 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	213,188 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

# Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie (in Monaten)

18



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

SCIP-Nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Eigenschaften  
Harmony 9001K**



- 

Verbesserte Sicherheit durch fingersichere Kontaktblöcke und Leuchtmodule
- 

Befestigung des Kontaktblocks mit nur einer Schraube
- 

Robustheit für die rauensten Umgebungen
- 

Automatisch selbst erdend ohne zusätzliche Verdrahtung
- 

Umfangreicher Satz an Zubehör zur individuellen Gestaltung Ihres Produkts

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technische Vorteile

#### Harmony 9001K

