



Epoxy - Repair - VA/Alu

Schnellhärtende Epoxid Reparaturmasse

RS 321-0834

NICHTROSTEND

Beschreibung

Epoxy - Repair - VA/ALU ist eine schnell zubereitende Epoxid-Spezialmasse für dauerhafte Reparaturen im **nicht rostenden Metallbereich**. Epoxy - Repair - VA/ALU besteht aus zwei Komponenten, welche durch einen Mikrofilm getrennt sind. Epoxy - Repair - VA/ALU kann mechanisch (bohren, feilen, fräsen) bearbeitet werden, es neigt nicht zum Ablaufen, ist tropffrei, **säuren-, laugen- und lösungsmittelfest** und kann überlackiert werden. Im ausgehärtetem Zustand **ist es toxikologisch unbedenklich anzusehen.**

Anwendbar	- 40°C bis +120°C; kurzfr. bis +150°C
Basis	Epoxydharz aluminium gefüllt
Druckfest	84 N/mm ²
Zugfestigkeit	30 N/mm ²
Shore Härte D	80
Farbe	aluminium (überlackierbar)
Verarbeitungszeit	5 bis 10 min.
Aushärtezeit	30 min.
Endfestigkeit	24 h

Anwendung

Nach dem Kneten und der spez. Aushärtezeit, kann man Epoxy - Repair - VA/ALU im **rostfreien Metallbereich** als Kleber von Fügeteilen oder zur Materialergänzung verwenden. Es eignet sich hervorragend für mechanisch, dauerhafte Reparaturen von Einschlägen, Löchern, tiefen Kratzern, Schnitten und Riefen in **nicht rostenden Metallen**. Epoxy - Repair - VA/ALU findet Einsatz in Karosserien, **Wassertanks**, Getriebegehäusen und Behältern, Fensterrahmen und Profilen, Booten, Modellbau (Eisenbahn, Auto, etc.). Epoxy - Repair - VA/ALU ist im gesamten Hobby- und Gartenbereich einsetzbar.

Oberfläche reinigen. Durch Anschleifen und / oder Anrauen bekommt man ein Optimum an Festigkeit. Masse abschneiden oder abdrehen und verkneten bis eine gleichmäßige Farbe erzielt wird. Epoxy - Repair - VA/ALU aufbringen, Risse und Löcher füllen.

Sicherheit und Gesundheit

Siehe MTI EG - Sicherheitsdatenblatt **Epoxy - Repair - VA/ALU**.

MTI GmbH
Moretti & Schöpflin
Keltenweg 36
76532 Baden- Baden

Art.-Nr.400-530

Telefon 07221/60517
Fax 07221/60519