

Piastra passacavi 29 fori



NSY TSA2429SE

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra ingresso rapido
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT PanelSeT S3CM cassetta di comando PanelSeT PanelSeT SBM Cassetta industriale Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto Thalassa Thalassa PLM cassetta compatta Thalassa Thalassa PLS box modulare isolante PanelSeT PanelSeT S3HD cassetta compatta
Composizione Dispositivo	1 elementi di fissaggio 1 piastra
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Corpo del contenitore Piastra pressacavo
Materiale	Poliammide
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi	29
Numero Ingressi Cavo	29 3...6,5 mm
altezza	Reale: 14 mm
Larghezza	Reale: 146 mm Foro: 112 mm Centro di fissaggio: 130 mm
Profondità	Reale : 58 mm Foro : 36 mm Centro di fissaggio : 32 mm
Peso Netto	0,16 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Confezione 1: peso	148,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	37,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	183,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No