



Usages multiples



Applications légères

## Gants industriels légers alliant dextérité et sensibilité pour les manipulations délicates

- Tactilité accrue** : Les gants en polyuréthane HyFlex® 11-605 présentent une sensibilité tactile élevée grâce à un certain nombre de caractéristiques, notamment l'enduction de polyuréthane par immersion dans les doigts.
- Un plus grand choix** : ces gants HyFlex® sont enduits au niveau des doigts, ce qui améliore leur sensibilité tactile, tandis que les modèles HyFlex® 11-600 et 11-601 presque identiques sont enduits au niveau de la paume, pour une protection accrue.
- Dextérité accrue** : Les gants de sécurité HyFlex® 11-605 sont également légers, flexibles et dextres, ce qui les rend idéaux pour la manipulation précise de petits composants délicats.
- Confort élevé** : Conçues avec un poignet en tricot, elles réduisent la fatigue des mains et améliorent le confort.
- Durabilité améliorée** : le modèle HyFlex® 11-605 est conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 1, pour une usure plus longue.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et montage de composants
- Réglage de systèmes et vissage

### Principales propriétés

- Trempé dans le doigt : tactilité maximale pour un maniement d'une précision parfaite
- Revêtement PU et doublure en nylon : pour plus de légèreté et de dextérité
- Couleur claire : gants EPI adaptés aux applications moins salissantes


### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

**Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.**

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

### Conformité REACH



003XA

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-605	Finition: Non enduit, Fingertip dipped Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	15	6, 7, 8, 9, 10	195-230 mm 7.67- 9.05 pouces	Blanc	12 paires par sachet, 12 sachets par carton  Tailles disponibles en NA/LAC : 6-9 Tailles disponibles en EMEA : 6-10

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Bld International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking)  
© 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.