

## CARACTERISTIQU ES

- Fiche mâle avec mise à la terre de protection avec broches isolées
- Connexion facile à la terre secteur pour les opérateurs et autres éléments de l'EPA
- Pour une utilisation en usine et sur le terrain
- Moulé en ABS

## Fiche mâle de liaison de terre ESD de RS Pro avec goujon de 10 mm x 2 prises femelles de 4 mm

RS code commande : 287-7559



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Les fiches mâles RS Pro de mise à la terre adaptées aux prises femelles Schuko CEE (7) UK Europe utilisées en Belgique, en France, en Allemagne, en France, en Allemagne, en France, en France, en France et en Espagne, fournissent un point de mise à la terre commun pour l'utilisation de la terre de protection dans une zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA). La fiche mâle s'insère dans la prise d'alimentation secteur, ce qui permet une connexion avec le conducteur de mise à la terre uniquement. A la place des broches sous tension et neutre, les broches en plastique isolantes moulées permettent-elles un positionnement positif dans la douille ? Les connecteurs à l'avant de la fiche mâle sont disponibles pour la connexion par le biais de cordons de terre aux différents éléments de l'EPA. RS PRO propose une large gamme d'accessoires de mise à la terre ESD, y compris des fiches mâles de collage, des boîtes de collage, Collage de supports et de cordons et bien plus pour aider à éliminer l'accumulation de décharge statique qui peut être un risque pour les composants ou dispositifs sensibles à l'électricité statique.

2877559 - Fiche mâle de mise à la terre de type européen, goujon 2 x 10 mm

2877543 - fiche mâle de mise à la terre antistatique UE avec goujon de 10 mm x fiche femelle de 2 4 mm

## Caractéristiques

<b>Type d'accessoire</b>	Fiche mâle de mise à la terre
<b>Type de connecteur</b>	Goujon 10 mm x 2 douilles 4 mm
<b>Type de prise</b>	Européen
<b>Conforme à la norme EN 61340-5-1</b>	Oui
<b>Cordon inclus</b>	Oui
<b>Couleur</b>	jaune
<b>Application</b>	Les accessoires de mise à la terre ESD font partie d'un système de sécurité sur le lieu de travail pour surveiller et/ou éliminer l'accumulation ou la décharge d'électricité statique qui peut présenter un risque pour les composants électriques tels que les disques durs d'ordinateur.

## Spécifications électriques

<b>Résistance au plomb</b>	2 MΩ
----------------------------	------

### Spécifications mécaniques

Diamètre de bornage	10 mm
Dimensions	63 mm x 49 mm x 49 mm
Poids	36g

### Homologations

Conformité/certifications	ESD S20.20 et EN 61340-5-1 ESD
---------------------------	--------------------------------

