

PDZ/2 - 固线夹

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固线夹，宽度: 9.6 mm，高度: 28.9 mm，位数: 2，颜色: 黑色

优势

- 导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
- 固线夹卡在插头中心的弹簧插头或弹簧适配器上

商业数据

订货号	3040562
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码362 (C-1-2019)
GTIN	4017918832704
单件重量（含包装）	0.408 g
单件重量（不含包装）	0.4 g
原产地	PL

PDZ/2 - 固线夹

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
位数	2

尺寸

宽度	9.6 mm
高度	28.9 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA-GF
阻燃等级，符合UL 94	V0

PDZ/2 - 固线夹



3040562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644

PDZ/2 - 固线夹

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PDZ/2 - 固线夹

3040562
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040562>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn