

Cable Scout+

• Cable Scout+ sets

Hoofdkenmerken


- professioneel kabelinstallatiegereedschap
- tijdsbesparend installeren, ook onder moeilijke omstandigheden
- staven vervaardigd uit glasvezel versterkt kunststof (GRP)
- maximaal kabelgewicht 80 kg
- gebruiker kan inspecteren, bijlichten en terugvinden
- compleet systeem, bestaande uit staven, praktische accessoires en een tas



One step to the web!



Overzicht van alle componenten van de Cable Scout+ Deluxe-set.



Basic Set.




Handy set.

| TYPE | Productbeschrijving | Inhoud staven | Totale lengte staven (m) | Inhoud toebehoren | Artikelnr. |
|-------|--|---|--------------------------|---|------------|
| CS-SB | Basis Set : geschikt voor standaard installatiewerk | 10 staven x 1 m (wit) | 10 m | Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), adapter, grote haak, geleidekop | 897-90000 |
| CS-SD | DeLuxe-set : toepasbaar voor moeilijke applicaties | 2 staven 1 m (wit) 6 staven 1 m (rood) 2 staven 1 m (blauw) | 10 m | Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), ring, adapter, grote haak, geleideoog, vlakke en ronde geleidekop, lamp, magneet | 897-90001 |
| CS-SH | Handy set: voor in de gereedschapskoffer | 1 staaf x 40 cm (wit) 2 staven x 40 cm (rood) 1 staaf x 40 cm (blauw) | 1,6 m | Flexibel verlengstuk (wit, 40 cm), ronde geleidekop, kleine haak, geleideoog | 897-90003 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


• Cable Scout+ verlengstaven



Overzicht van de staven.

| TYPE | Inhoud staven | Staaflexibiliteit | Ø D | Artikelnr. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|
| CS-P6 | 2 verlengstaven, blauw, 1 m | sterk | 6,0 | 897-90007 |
| CS-P5 | 2 verlengstaven, rood, 1 m | half-flexibel | 5,0 | 897-90006 |
| CS-PN | 2 verlengstaven, transparant, 1 m | geheel flexibel | 5,0 | 897-90008 |
| CS-P4 | 2 verlengstaven, wit 1 m | flexibel | 4,0 | 897-90005 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Overzicht van de buigradii van Cable Scout*



Cable Scout+

• Cable Scout+ accessoires

Voor Cable Scout+ is een ruim assortiment praktische accessoires leverbaar. CabelGrips worden door samendrukken opgerekt en over het te bevestigen object getrokken. Verlengstaven, adapters en onderdelen maken van Cable Scout+ een universeel inzetbaar gereedschap voor het installeren van bekabeling

Hoofdkenmerken

- professioneel kabelinstallatiegereedschap
- tijdsbesparend installeren, ook onder moeilijke omstandigheden
- staven vervaardigd uit glasvezel versterkt kunststof (GRP)
- maximaal kabelgewicht 80 kg
- gebruiker kan inspecteren, bijlichten en terugvinden
- compleet systeem, bestaande uit staven, praktische accessoires en een tas



Cable Grips zijn in vijf verschillende diameters leverbaar.



De lamp van de Cable Sout+ is perfect voor het inspecteren van holle ruimten.



de geleidekop vereenvoudigt het geleiden van bekabeling of buizen over ruwe en oneffen oppervlakken.



De sterke magneet kan metalen voorwerpen tot 2,5 kg tillen.

| TYPE | Tekening | Productbeschrijving | Artikelnr. |
|------------|----------|--|------------|
| CS-SA | | set accessoires, bestaande uit flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), adapter, haak, kleine haak, klein oog, ronde geleidekop, vlakke geleidekop, magneet, ketting | 897-90004 |
| CS-ACG0415 | | set Cable Grips voor diameters 4-6, 6-10 en 11-15 | 897-90026 |
| CS-ACG1630 | | set Cable Grips voor diameters 16-30 | 897-90027 |
| CS-AW | | geleidekop, om kabels over ruwe of oneffen oppervlakken te geleiden | 897-90018 |
| CS-AB | | lamp, voor inspectiedoeleinden | 897-90016 |
| CS-AMG2 | | magneet extra sterk, maximaal draagvermogen 2,5 kg | 897-90015 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.