

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø20mm - IP40 - blanc polaire

IMT56920

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Nom du produit	Mureva Tube GT
Application	Coude et assemblage en T
Fonction disponible	Fonction GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Diamètre	Externe: 20 mm Interne: 16,9 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Quantité du lot	50 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	200 ms
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Certifications du produit	NF

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	0,600 cm
Poids de l'emballage 1	29,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	19,000 cm
Longueur de l'emballage 2	30,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,470 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	40,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,544 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	2
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No