

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Product ID: DKT30CHD



Dieser USB-C-Multiport-Adapter kombiniert die Funktionen von drei einzelnen HDMI-Adaptoren, einem USB-C-Videoadapter, einem USB-C-zu-USB-3.0-Adapter und einem Gigabit Ethernet-Adapter in einer tragbaren Dockingstation für Ihren Laptop. Schließen Sie ein 4K-HDMI-Display und zwei USB-3.0-Geräte (1x USB-A, 1x USB-C) an, und erhalten Sie einen High-Speed-Netzwerkzugriff, alles über ein einziges Kabel.

Der USB-C-Adapter ist mit Thunderbolt 3-Anschlüssen kompatibel.

Ein 4K-UHD-Display hinzufügen

Mit dem HDMI-Ausgang erleichtert dieser USB-C-Multiport-Adapter die Erweiterung Ihres virtuellen Arbeitsbereichs auf ein externes 4K-HDMI-Display. Der Adapter unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 p (24 Hz) bzw. 3840 x 2160 p (30 Hz) sowie Audio.

Zuverlässiger Netzwerkzugriff

Der USB-C-Multiport-Adapter garantiert die zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung mit einem Gigabit-Ethernet-Port. Dieser eignet sich ideal für Bereiche mit eingeschränktem Wi-Fi®-Zugang, beispielsweise in Klassenzimmern, Bürogebäuden und Hotels.

Schließen Sie Ihre USB-Geräte ganz einfach an

Mit zwei USB-3.0-Anschlüssen (1x USB-A, 1x USB-C) erhalten Sie Zugang zu herkömmlichen USB-Typ-A-Geräten sowie neueren USB-C-Geräten, die Sie in der Zukunft hinzufügen.

Bringen Sie Ihre Produktivität überallhin mit

Mit seinem kompakten Design und der Busleistung lässt sich der mobile Multiport-Adapter mit Ihrem Laptop ganz einfach überall hin mitnehmen. Der Adapter verfügt über ein vorangeschlossenes USB-C-Kabel, sodass Sie ein Kabel weniger für unterwegs benötigen.

Der StarTech.com-Vorteil für Dockingstationen

- **Maximale Kompatibilität** - StarTech.com verfügt über eine Dockingstation für jedes Betriebssystem, Laptopmarke und Verbindungsart.
- **Mehr Produktivität** - mehr Ports und mehr Monitore maximieren die Konnektivität und Produktivität der Endbenutzer
- **Schnelle Installation** - vermeiden Sie Bereitstellungsprobleme, die die Zeit der Endbenutzer verschwenden und sie frustrieren.
- **IT-Qualität** - Zuverlässigkeit durch IT-Experten auf der ganzen Welt für unsere strengen internen Produkttests, robuste Compliance und lebenslange mehrsprachige technische Unterstützung

Das DKT30CHD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestatteter Host-Laptop muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein. Der Adapter unterstützt keine USB-Stromversorgung.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Integration in kleinen Arbeitsbereichen in Büros und Heimbüros

Features

- Fügen Sie 4K-HDMI, USB-A, USB-C und Gigabit Ethernet zu Ihrem Thunderbolt 3-kompatiblen Windows- oder MacBook-Laptop hinzu
- Einfacher Anschluss an ein externes 4K-Ultra-HD-Display (4096 x 2160p bei 24 Hz oder 3860 x 2160p bei 30 Hz)
- Anschluss von Peripheriegeräten an den USB-A-Port (abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.x) und den USB-C-Port
- Zuverlässige, schnelle Netzwerkverbindungen mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), ideal für Bereiche mit begrenztem WLAN
- Busbetrieben, unterstützt USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s)

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K-Unterstützung	Ja	
	Bustyp	USB-C	
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176	
	Schnellladeanschlüsse	Nein	
	Unterstützte Displays	1	
Leistung	Auto MDIX	Ja	
	Full Duplex-Unterstützung	Ja	
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps	
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)	
	Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz	
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s	
	UASP-Unterstützung	Ja	
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 bis 10.14 Chrome OS™
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt. Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Die USB Type-C-Buchse eignet sich nur für Daten.

	System- und Kabelanforderungen	Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	13.4 in [340 mm]
	Produktbreite	2.4 in [62 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [52 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.4 lb [0.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-Multiport-Adapter
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.