

**AP81 - Gant anticoupure Liquid Pro HR****Cut****Collection:** Gants Aqua**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 144**information produit**

Le gant Liquid Pro Cut offre une protection maximale contre les liquides et une résistance élevée aux coupures. Le latex lisse est entièrement enduit avant l'application d'une seconde enduction en mousse de latex. Ce procédé garantit une adhérence maximale. Le revêtement de niveau de coupe D / ANSI A4 offre une excellente protection contre les risques de coupure élevés.

**Gants Aqua**

L'obstacle ultime à l'eau, aux liquides et aux substances non agressives. La gamme Aqua comprend des gants à haute résistance à l'eau

**Protection des mains**

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

**Normes**

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3X43D)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

**Caractéristiques**

- Résistance à la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Double enduction latex
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Niveau de coupe ANSI A4
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### AP81 - Gant anticoupure Liquid Pro HR Cut

**Code Douanier: 6116108091**

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
N° de certificat: 2777/17963-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
N° de certificat: AB0321/18893-01/E00-000

#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
AP81B4RXS	bleu	65.0	45.0	36.0	0.0960	0.1053	5036108305070	15036108794154
AP81B4RS	bleu	65.0	45.0	36.0	0.1000	0.1053	5036108305056	15036108794116
AP81B4RM	bleu	65.0	45.0	36.0	0.1020	0.1053	5036108305049	15036108794109
AP81B4RL	bleu	65.0	45.0	36.0	0.1180	0.1053	5036108305032	15036108794093
AP81B4RXL	bleu	65.0	45.0	36.0	0.0800	0.1053	5036108305063	15036108794123
AP81B4RXXL	bleu	65.0	45.0	36.0	0.1300	0.1053	5036108305087	15036108794130