

HC-D 4-1ST - 屏蔽夹

1886144
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886144>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

针式插芯上的一根屏蔽电缆的屏蔽连接，不带压接插针



商业数据

订货号	1886144
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABZ
产品关键代码	AF7ABZ
目录页面	页码669 (C-2-2019)
GTIN	4046356435338
单件重量（含包装）	12.7 g
单件重量（不含包装）	12.5 g
原产地	DE

技术数据

说明

概述	用于HC-D40、HC-D64插芯
----	-------------------

产品属性

产品类型	屏蔽连接
触点类型	车削

电气特性

额定电压(III/3)	60 V
-------------	------

连接数据

连接技术

连接方式	压接
------	----

尺寸

机械特性

接点直径	1.6 mm
------	--------

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀硬质银

电缆/电线

电缆外径	6 mm ... 9 mm
单根导线的剥线长度	6 mm

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
-----------	------------------


HC-D 4-1ST - 屏蔽夹

1886144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886144>



图纸



HC-D 4-1ST - 屏蔽夹



1886144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886144>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886144>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-1ST - 屏蔽夹



1886144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1886144>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6e733f57-d212-4f26-be77-db184e9c40fc