



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'istruzioni

Metal loaded epoxy putty **(GB)**

Metallgefüllter Epoxy-Kitt **(D)**

Masilla "Epoxy" con carga metálica **(E)**

Mastic d'Epoxyde Chargé de Métal **(F)**

Mastice epossidico con metallo **(I)**

(GB) **RS Stock No.**
 850-978

Instructions

Ensure that all surfaces are clean, dry and free from grease. Mix equal volumes of hardener and resin for 2 minutes until a uniform colour is obtained. Remains workable for 60 minutes at 20°C. Full cure in 24 hours.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

(F) **Code commande RS.**
 850-978

Instructions

S'assurer que les surfaces sont propres, sèches et sans graisse. Mélanger des volumes égaux de durcisseur et de résine pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. Autonomie de 60 minutes à 20°C. Vulcanisation complète en 24 heures.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de RS.

(D) **RS Best-Nr.**
 850-978

Anleitung

Sorgen Sie dafür, daß alle Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sind. Mischen Sie gleiche Volumen von Härter und Harz für 2 Minuten, bis eine gleichmäßige Farbe erzielt wird. Der Klebstoff ist 60 Minuten verarbeitungsfähig bei 20°C . Volle Aushärtung in 24 Stunden.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

(I) **RS Codici.**
 850-978

Istruzioni

Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite, asciutte e senza grasso. Mescolare dosi uguali di induritore e resina per 2 minuti fino a che si ottiene un colore uniforme. Rimane lavorabile per 60 minuti a 20°. Si indurisce completamente dopo 24 ore.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.

(E) **Código RS.**
 850-978

Instrucciones

Asegurar que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa. Mezclar volúmenes iguales de endurecedor y resina durante 2 minutos hasta obtener un color uniforme. Puede trabajarse durante 60 minutos a 20°C. Curado completo en 24 horas.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.