

Isolierte Kunststoffgehäuse aus ABS gemäß IP65

Gemäß IP65 ✓ Festes ABS-Gehäuse ✓ Rückwand enthalten ✓ Befestigungsschellen enthalten



PBE2821013	Höhe x Breite x Tiefe: 280 x 210 x 130 mm
PBE332513	Höhe x Breite x Tiefe: 330 x 250 x 130 mm
PBE4030016	Höhe x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 165 mm
PBE403019	Höhe x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 195 mm
PBE503519	Höhe x Breite x Tiefe: 500 x 350 x 195 mm
PBE504017	Höhe x Breite x Tiefe: 500 x 400 x 175 mm
PBE604020	Höhe x Breite x Tiefe: 600 x 400 x 200 mm
PBE605022	Höhe x Breite x Tiefe: 600 x 500 x 220 mm
PBE705024	Höhe x Breite x Tiefe: 700 x 500 x 245 mm
PBE806026	Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 260 mm

⚠ Wichtiger Sicherheitshinweis ⚠

Es liegt in der Verantwortung der Person, die die elektrischen Geräte installiert, sicherzustellen, dass die Installation den Vorschriften des IET entspricht und daher "ihren Zweck erfüllt". Faktoren wie die richtige Auswahl der Komponenten, die Kabeldimensionierung, Schutzvorrichtungen und die Erdungsverbinding sind von entscheidender Bedeutung und sollten vor der vollständigen Prüfung und dem Einschalten überprüft werden. Alle anderen für die zu installierenden Geräte geltenden Vorschriften, wie z. B. die Maschinenrichtlinie und die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, müssen ebenfalls eingehalten werden.




✓ Robustes ABS-Gehäuse/ ✓ Rückwand und Befestigungshalterungen enthalten

Abmessungen

Die angegebenen Abmessungen dienen nur zur

Teile-Nr.	Außenabmessungen			Innentiefe	Befestigungsplatte		Sonstige Angaben (GPTB = Ober- und Unterseite der Platte für Kabelverschraubungen)
	H (mm)	B (mm)	T (mm)		ID	H3 (mm)	
746-7393	280	210	130	106	230	150	1 Δ Schloss, ohne Platte für Kabelverschraubungen
769-6125	330	250	130	108	280	190	1 Δ Schloss, ohne Platte für Kabelverschraubungen
746-7396	400	300	165	139	350	240	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
746-7390	400	300	195	165	350	240	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
769-6128	500	350	195	168	450	288	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
746-7400	500	400	175	145	450	340	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
746-7403	600	400	200	170	545	340	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
769-6122	600	500	220	185	530	445	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
746-7407	700	500	245	205	630	450	2 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen
769-6131	800	600	260	225	725	540	3 Δ Schlösser, ohne Platte für Kabelverschraubungen



* Schlüssel: = Rückplatte