

CARACTERISTIQUES

- Diverses longueurs disponibles
- Types de blindage F/UTP et U/UTP
- Connecteur plaqué or (RJ45)
- Fonctionne avec des applications jusqu'à 100 MHz
- Manchon de protection moulé bas profil pour une utilisation avec la lame Serveurs
- Verrou antiaccroc intégré en standard

Câble U/UTP catégorie 5e en PVC noir de RS Pro, RJ45 mâle/RJ45 mâle de 1 m

RS code commande : 557-115



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de câbles Cat5e de RS PRO, parfaits pour les connexions réseau à la maison, au bureau ou dans toute zone nécessitant une connexion Internet fiable et hautes performances. Les câbles Ethernet sont fournis dans différentes formes et tailles, mais la qualité est quelque chose qui ne doit jamais être négligé, car une connexion fiable peut faire toute la différence dans les performances de l'entreprise. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Type de brins conducteurs | Multibrins |
| Avec terminaison/sans terminaison | Avec terminaison |
| Type de connecteur | RJ45 mâle/RJ45 mâle |
| Type de blindage | U/UTP |
| Matériau de gaine extérieure | PVC |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Matériau du conducteur | Cuivre nu |
| Matériau de l'isolant | Polyoléfine |
| Application | Fonctionne à partir de la source Internet, comme un routeur, jusqu'à la cible prévue. Il est doté d'une paire torsadée et excellera dans les environnements domestiques et de travail, conforme aux normes de classe D/catégorie 5e |


Spécifications mécaniques

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Longueur | 1m |
| Diamètre extérieur | 6.0 +/- 0.20 |
| Epaisseur de gaine | 0.5mm |
| Diamètre de l'isolant | 0.97mm +/-0.05 |
| Jauge de fil américaine | 24 |

Homologations

| | |
|----------------------------------|---|
| Conformité/certifications | 2011/65/EU et 2015/863 |
| Normes Met | ISO/CEI 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, RoHS, REACH, Homologué UL |





| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557060 | Black | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556960 | Black | 1 m | FTP | PVC |
| 556972 | Black | 2 m | FTP | PVC |
| 556982 | Black | 3 m | FTP | PVC |
| 556988 | Black | 5 m | FTP | PVC |
| 556926 | Black | 10 m | FTP | PVC |
| 557026 | Black | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557115 | Black | 1 m | UTP | PVC |
| 557519 | Black | 2 m | UTP | PVC |
| 557036 | Black | 3 m | UTP | PVC |
| 556263 | Black | 5 m | UTP | PVC |
| 556516 | Black | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 556285 | Blue | 0.5 m | FTP | PVC |
| 557341 | Blue | 1 m | FTP | PVC |
| 557418 | Blue | 2 m | FTP | PVC |
| 556954 | Blue | 3 m | FTP | PVC |
| 557048 | Blue | 5 m | FTP | PVC |
| 557054 | Blue | 10 m | FTP | PVC |
| 557250 | Blue | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557480 | Blue | 1 m | UTP | PVC |
| 556471 | Blue | 2 m | UTP | PVC |
| 556477 | Blue | 3 m | UTP | PVC |
| 556461 | Blue | 5 m | UTP | PVC |
| 557509 | Blue | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 556225 | Red | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556736 | Red | 1 m | FTP | PVC |
| 556235 | Red | 2 m | FTP | PVC |
| 557200 | Red | 3 m | FTP | PVC |
| 556241 | Red | 5 m | FTP | PVC |
| 556742 | Red | 10 m | FTP | PVC |
| 557458 | Red | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557262 | Red | 1 m | UTP | PVC |
| 556320 | Red | 2 m | UTP | PVC |
| 556326 | Red | 3 m | UTP | PVC |
| 557272 | Red | 5 m | UTP | PVC |
| 556405 | Red | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557234 | Grey | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556724 | Grey | 1 m | FTP | PVC |
| 556720 | Grey | 2 m | FTP | PVC |
| 557240 | Grey | 3 m | FTP | PVC |
| 557391 | Grey | 5 m | FTP | PVC |
| 556730 | Grey | 10 m | FTP | PVC |
| 6572090 | Grey | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557032 | Grey | 1 m | UTP | PVC |
| 556657 | Grey | 2 m | UTP | PVC |
| 556667 | Grey | 3 m | UTP | PVC |
| 556310 | Grey | 5 m | UTP | PVC |
| 557452 | Grey | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 7388455 | White | 0.5 m | FTP | PVC |
| 7388464 | White | 1 m | FTP | PVC |
| 7388467 | White | 2 m | FTP | PVC |
| 7388461 | White | 3 m | FTP | PVC |
| 7388470 | White | 5 m | FTP | PVC |
| 7388473 | White | 10 m | FTP | PVC |
| 7388433 | White | 0.5 m | UTP | PVC |
| 7388442 | White | 1 m | UTP | PVC |
| 7388445 | White | 2 m | UTP | PVC |
| 7388449 | White | 3 m | UTP | PVC |
| 7388458 | White | 5 m | UTP | PVC |
| 7388451 | White | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557395 | Yellow | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556247 | Yellow | 1 m | FTP | PVC |
| 556746 | Yellow | 2 m | FTP | PVC |
| 556257 | Yellow | 3 m | FTP | PVC |
| 556297 | Yellow | 5 m | FTP | PVC |
| 556994 | Yellow | 10 m | FTP | PVC |
| 556415 | Yellow | 0.5 m | UTP | PVC |
| 556411 | Yellow | 1 m | UTP | PVC |
| 556421 | Yellow | 2 m | UTP | PVC |
| 557288 | Yellow | 3 m | UTP | PVC |
| 557244 | Yellow | 5 m | UTP | PVC |
| 556528 | Yellow | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557008 | Green | 0.5 m | FTP | PVC |
| 557385 | Green | 1 m | FTP | PVC |
| 557379 | Green | 2 m | FTP | PVC |
| 557313 | Green | 3 m | FTP | PVC |
| 557323 | Green | 5 m | FTP | PVC |
| 557389 | Green | 10 m | FTP | PVC |
| 556538 | Green | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557468 | Green | 1 m | UTP | PVC |
| 556976 | Green | 2 m | UTP | PVC |
| 556534 | Green | 3 m | UTP | PVC |
| 556544 | Green | 5 m | UTP | PVC |
| 556540 | Green | 10 m | UTP | PVC |