

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板安装底座 D7，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，高度: 28.5 mm，电缆密封: 无，标准，弯头

商业数据

订货号	1419252
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APF
产品关键代码	AF7APF
目录页面	页码517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159836
单件重量 (含包装)	29.3 g
单件重量 (不含包装)	29.3 g
原产地	CN

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>



技术数据

说明	
概述	适用HC-A03，A04，D07，D08，Q02，Q03，Q04，Q05，Q07，Q12系列插芯

产品属性	
产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板安装底座
产品系列	HC-STA-D07
应用	标准
类型	D7
屏蔽	无
Pg螺钉连接	无

尺寸	
尺寸图	
宽度	38 mm
高度	28.5 mm
长度	24.2 mm
孔径	3.2 mm

安装尺寸	
开口宽度	21 mm
开口长度	21 mm

材料规格	
阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
密封材料 平垫圈	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA

机械特性	
机械参数	
锁紧类型	锁扣

连接数据	
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于面板安装底座上的M3安装螺钉)

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体

1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>



环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
冲击强度	IK06
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体


1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>



图纸

尺寸图



尺寸图


HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体

1419252


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>



尺寸图



HC-A03
HC-A04
HC-D07
HC-D08
HC-Q05
HC-Q07
HC-Q12



HC-Q02
HC-Q03
HC-Q04

面板开口

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

cULus认证

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 壳体



1419252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419252>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn