

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone - 8°C..26°C

CCT15841

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 TH
Type de produit ou équipement	Thermostat
Nom de l'appareil	TH4
Nombre de zones	1
Équipement fournis	Fourni avec sonde température ambiante

Complémentaires

Mode opératoire	Au-dessus de la congélation: 5 °C Confort: 8...26 °C Réduit: 0...10 °C
Précision de mesure	+/- 0,2 °C
Puissance consommée en VA	4 VA
Courant commuté max	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 %
Type de protection	Protection contre les surtensions dues à la foudre Protection contre la surchauffe
Etat LED	Voyant lumineux (rouge) définition de la position des contacts de sortie Voyant lumineux (vert) au-dessus du mode de fonctionnement congélation Voyant lumineux (jaune) mode de fonctionnement réduit
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Mode de raccordement	2 bornes sans vis, section de câble: 2,5 mm²
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Normes	EN 60730-2-9
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	275,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,661 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.