


## FICHE TECHNIQUE

# Panneaux de connecteur – pour montage des douilles de Thermocouple


Panneau de miniatures :



adapté avec des douilles de panneau Miniature (non inclus) :



Panneau standard :



adapté avec des douilles de panneau Standard (non inclus) :



- Façades en Aluminium anodisé
- Adapté aux miniatures & fronton standard montage des douilles de thermocouple
- Etch mat & anodisé satiné
- Panneaux de taille miniature disponible au moyen de 2, 4, 6, 12, 16, 20 et 24
- Panneaux de taille standard disponible en mode 1, 2, 3, 4 et 6
- panneaux de voie 1 à 12 dans une rangée (comme illustré)
- 16, 20 & 24 panneaux de manière est une manière deux lignes c'est-à-dire 16 = 2 rangs de huit, 20 moyen = 2 rangs de 10 à 24 moyen = 2 rangées de 12
- Les deux miniatures & panneaux standards ont 4 x 3,2 mm trous de fixation axe positionné à 5mm des bords coins

| Panel Size       | No. of rows/holes | Largeur | la taille | Épaisseur | Allied code | RS order code |
|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| <b>Miniature</b> |                   |         |           |           |             |               |
| 2 way            | 1 x 2             | 55mm    | 45mm      | 2mm       | 70643874    | 397-1674      |
| 4 way            | 1 x 4             | 85mm    | 45mm      | 2mm       | 70643875    | 397-1703      |
| 6 way            | 1 x 6             | 115mm   | 45mm      | 2mm       | 70641748    | 236-4132      |
| 12 way           | 1 x 12            | 205mm   | 45mm      | 2mm       | 70643876    | 397-1719      |
| 16 way           | 2 x 8             | 145mm   | 75mm      | 2mm       | 70651751    | 762-1156      |
| 20 way           | 2 x 10            | 175mm   | 75mm      | 2mm       | 70651754    | 762-1165      |
| 24 way           | 2 x 12            | 205mm   | 75mm      | 2mm       | 70651755    | 762-1168      |

## Panneaux de connecteur (suite)

| Panel Size      | No. of rows/holes | Largeur | la taille | Épaisseur | Allied code | RS order code |
|-----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| <b>Standard</b> |                   |         |           |           |             |               |
| 1 way           | 1 x 1             | 50mm    | 66mm      | 2.5mm     | 70641749    | 236-4148      |
| 2 way           | 1 x 2             | 69mm    | 66mm      | 2.5mm     | 70643877    | 397-1731      |
| 3 way           | 1 x 3             | 88mm    | 66mm      | 2.5mm     | 70643878    | 397-1753      |
| 4 way           | 1 x 4             | 107mm   | 66mm      | 2.5mm     | 70643879    | 397-1769      |
| 6 way           | 1 x 6             | 145mm   | 66mm      | 2.5mm     | 70641750    | 236-4154      |