

64337 A 48-15

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Reflektor, 45...48 W



Produktvorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	48.00 W
Nennstrom	6.60 A

Photometrische Daten

Axiallichtstärke	23000 cd
Lichtstärke	20000 cd

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Durchmesser	50.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	45.00 mm
Länge	46.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

Klassifikationen

Bestellnummer	64337 A 48W-15
---------------	----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321102737	OSRH64337A4820	-	-	-

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilder, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321102737	64337 A 48-15	Faltschachtel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	38.34 g
4008321102744	64337 A 48-15	Versandschachtel 20	109 mm x 131 mm x 257 mm	3.67 dm ³	856.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
