

# Nero

## Gant en caoutchouc naturel floqué résistant aux produits chimiques

Le Nero offre une protection mécanique ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et aux liquides de nettoyage. Le motif sur la paume assure une bonne adhérence dans des conditions de manutention glissantes et sèches.

### Caractéristiques

- ▲ Robuste pour une protection renforcée
- ▲ Manchette en hexagone antidérapante sur la paume et le bout des doigts
- ▲ Résistance aux produits chimiques à base d'eau
- ▲ Additifs bactériostatiques et fongistatiques
- ▲ Doublure floquée en pur coton absorbant la transpiration
- ▲ Surface chlorée
- ▲ Épaisseur : 0,65 mm pour une expérience de port souple
- ▲ Pauvre en protéines solubles



### Certifications

CAT III



EN 388:2016 + A1:2018



2020X

EN 374-1:  
2016/  
Type A

A, K, L, M, N, P, S, TMicro Organisms + Virus

EN 374-5:  
2016

### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Production alimentaire
- ▲ Automobile
- ▲ Secteur médical
- ▲ Bâtiment

- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Produits chimiques
- ▲ Services publics

#### Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques
- ▲ Nettoyage commercial
- ▲ Contrôle des maladies et des infections
- ▲ Véhicules utilitaires

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747

# Nero

Gant en caoutchouc naturel floqué résistant aux produits chimiques

## Informations sur le produit

<b>Matériaux</b>	Doublure:	Rembourrage en coton
	Revêtement:	Caoutchouc naturel
<b>Couleur</b>	Noir	
<b>Style de manchette</b>	Gantelet	

## Informations de commande

<b>S</b>	SKY871	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
<b>M</b>	SKY872	
<b>L</b>	SKY873	
<b>XL</b>	SKY874	

## Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747