

Maksimal effektivitet møter forbedret kvalitet

M210-etikettskriver



Oppfølger til BMP21-PLUS

Nå med forhåndsinnstilte størrelser på etikettene og enda mer materiale for å ta hånd om de tøffeste merkingsjobbene på arbeidsplassen. Med etikettskriveren M210s smarte, automatiske formatering, trenger du bare å legge inn en etikettkassett, skrive inn og skrive ut.

- **Oppdatert navn. Forbedret opplevelse.**

Design, lag og skriv ut uavhengig via et intuitivt tastatur. Bruk på nytt og tilpass lagrede etiketter, og lag fra bunnen av med etikettdesignguider på skriveren.

- **Påfør etiketter kun én gang.**

Nå både med kontinuerlige etiketter og etiketter med forhåndsinnstilt størrelse i mer enn 90 kassetter, fylt til randen med pålitelig, testet og dedikert etikettmateriale som forblir festet og leselig på alle typer overflater og i ethvert miljø.

- **Robust og enkel.**

Bytt kassett raskt med et «senk-lås-skriv ut»-system på en lett 0,7 kg skriver som tåler et fall fra 1,8 meter samt støt uten problemer.



M210-etikettskriver

Artikkelnr.	Beskrivelse
152260	M210-etikettskriver – pappeske
152262	M210-etikettskriver – pappeske – Russland

Denne skriveren blir levert i en pappeske med en hurtigveiledning og en M21-750-499-etikettsett.

M210-startpakker

Artikkelnr.	Beskrivelse
311307	M210-skriversett, EU
311310	M210-skriversett, Russland
311308	M210-skriversett, Storbritannia
311309	M210-skriversett, USA

Dette settet leveres i en hard koffert og inneholder en M210-skriver, et litiumion-batteri og en strømledning.

M210-applikasjonsett

Artikkelnr.	Beskrivelse
311311	M210 elektrisk sett, EU
311317	M210 elektrisk sett, Russland
311312	M210 elektrisk sett, Storbritannia
311313	M210 elektrisk sett, USA
311314	M210 tele-/datakommunikasjonsett, EU
311318	M210 tele-/datakommunikasjonsett, Russland
311315	M210 tele-/datakommunikasjonsett, Storbritannia
311316	M210 tele-/datakommunikasjonsett, USA

Elektrisk sett: Dette settet leveres i en hard koffert og inneholder en M210-skriver, et litiumion-batteri, en strømledning og etikettkassetene M21-1000-427, M21-750-595-YL og M21-750-499.

Tele-/datakommunikasjonsett: Dette settet leveres i en hard koffert og inneholder en M210-skriver, et litiumion-batteri, en strømledning og etikettkassetene M21-1250-427, M21-250-423 og M21-750-499.

Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
110416	AC-adapter, Europa 220 V – M210
110417	AC-adapter, Storbritannia 240 V – M210
110937	AC-adapter, USA 110 V – M210
150617	Beskyttende myk bag til bærbare skrivere – M210
170385	Belteholder – M210
170420	Litiumion-batteripakke – M210
170421	Hard koffert – M210
170424	Multifunksjonelt tilbehør – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunksjonelt tilbehør inneholder magnet, lommelykt, stativ, beltehempe og stolpestropp. Det kreves 2 AAA-batterier (medfølger ikke).

Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner	
Utskriftsteknologi	Varmeoverføring
Utskriftsoppløsning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	10,00
Fargekapasitet	Ensfarget
Sammenhengende kontra utstansede etiketter	Sammenhengende og utstansing
Maks. etikettbredde (mm)	19,05
Maks. utskriftslengde (mm)	914,40
Anbefalt bruk per dag	100
Frittstående utskrift (frakoblet PC)	Frittstående
Tilkoblingsalternativer	Ingen
PC-tilkobling	Nei
Strekkodestype	Kode 128, kode 39, datamatrikse, QR-kode
Symbolkategorier	Piler, datakommunikasjon, Elektrisk, Gresk, Elektrisk anlegg i husstander, Internasjonal, Diverse, Advarsel
Fysiske egenskaper	
Bredde x høyde x dybde (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vekt (kg)	0,75
Tastaturtype	ABC
Skjerm	Ensfarget LCD-skjerm
Kutter	Enhånds manuell bevegelse Rettt kutt Med funksjon som holder på etiketten
Garanti	2 år

