

indicador luminoso no design com botão iluminado, 22 mm, redondo, plástico com anel frontal metálico, amarelo,



Nome da marca do produto	SIRIUS ACT
Designação do produto	Luz de aviso
Execução do produto	Elemento de acionamento / sinalização
Designação do tipo de produto	3SU1

Caixa

Número de pontos de comando	1
-----------------------------	---

Actuador

Execução do elemento de acionamento	Design de botão de pressão luminoso
Modo de funcionamento do elemento de acionamento	Tecla fixa
Expansão do produto opcional Dispositivo de iluminação	Sim
Cor	
• do elemento de acionamento	amarelo
material do elemento de acionamento	plástico
Forma do elemento de acionamento	redondo
diâmetro exterior do elemento de acionamento	29,5 mm

Anel frontal

Componente do produto Anel frontal	Sim
Versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	Metal mate
Cor do anel frontal	cinzento areado

Dados técnicos gerais

Classe de protecção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Tipo de protecção NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistência ao choque <ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60068-2-27 para aplicações de vias segundo a DIN EN 61373 	Meia onda sinusoidal de 50g / 11 ms categoria 1, classe B
Resistência à oscilação <ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60068-2-6 para aplicações de vias segundo a DIN EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5g categoria 1, classe B
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	S
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	S

Condições ambientais

Temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> durante o funcionamento durante o armazenamento 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com humidade relativa do ar de 10 ... 95%)

Montagem/ Fixação/ Dimensões

Altura	29,5 mm
Largura	29,5 mm
Forma da abertura de montagem	redondo
Diâmetro de montagem	22,3 mm
Tolerância positiva do diâmetro de montagem	0,4 mm
Altura de montagem	11 mm
Largura de montagem	29,5 mm
Profundidade da montagem	24,3 mm

Certificados/Homologações

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other
	Confirmation

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1031-0AD30-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AD30-0AA0&lang=en



última alteração:

02-10-2019