



## INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



## AE35M-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN** Translations & Documentation, scan QR Code
- FR** Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE** Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT** Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES** Traducciones y documentación, escanear código QR

### ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



**UK  
CA**

**CE**

**RoHS**

**C**

## General Installation Notes

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Der Summer sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo er übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verhindern muss Zugang zu den Stromkabeln verhindert werden, indem entweder eine geeignete Hülse oder ein Isolierzwischenstück installiert wird.

## Installationsanweisungen

Den Summer durch die beiden M5 Befestigungslaschen an der Basis des Summers befestigen.

Nachdem der Summer installiert wurde, die erforderliche Spannungsversorgung wie im nachstehenden Abschnitt gezeigt herstellen.

## Kabelanschlüsse

### 1. Für Dauerton

- Rot – Positiv
- Schwarz – Negativ
- Grau – entf.

### 2. Für pulsierenden Ton

- Rot – Positiv
- Schwarz – Negativ
- Grau – An Negativ anschließen, um von Dauerton auf pulsierenden Ton umzuschalten.

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument beziehen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website [www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).