

Hoja de características del producto

Características

ZCE10

limit switch head ZCE - metal end plunger



Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama de producto | OsiSense XC |
| Nombre de serie | Formato estándar |
| Tipo de producto o componente | Cabeza int. fim curso |
| Nombre corto del dispositivo | ZCE |
| Tipo de cabeza | Cabeza de pistón |
| Compatibilidad del producto | XCKD XCKP XCKT XCMD |
| Cuerpo asociado | ZCD21 ZCD21M12 ZCD25 ZCD26 ZCD27 ZCD28 ZCD29 ZCD29M12 ZCD31 ZCD35 ZCD37 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD21L08R12 ZCMD21L08U78 ZCMD21L1 ZCMD21L2 ZCMD21L5 ZCMD21M12 ZCMD25L1 ZCMD25L2 ZCMD25L5 ZCMD29C12 ZCMD29L1 ZCMD29L2 ZCMD29L5 ZCMD37L1 ZCMD37L2 ZCMD37L5 ZCMD39L1 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

ZCMD39L2
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD41L2
 ZCMD41L5
 ZCMD61C12
 ZCMD61M12
 ZCMD69C12
 ZCMD81L1
 ZCMD81L2
 ZCMD81L5
 ZCP21
 ZCP21M12
 ZCP25
 ZCP26
 ZCP27
 ZCP28
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCP31
 ZCP35
 ZCP37
 ZCP39
 ZCT21G11
 ZCT21N12
 ZCT21P16
 ZCT25G11
 ZCT25N12
 ZCT25P16
 ZCT26G11
 ZCT26N12
 ZCT26P16
 ZCT27G11
 ZCT27N12
 ZCT27P16
 ZCT28G11
 ZCT28N12
 ZCT28P16

| | |
|-------------------------------|---|
| Movimiento cabezal funcionam. | Lineal |
| Tipo de operador | Actuador terminal retorno por resorte metal |
| Tipo de aproximación | Enfoque vertical 1 dirección |

Complementario

| | |
|-------------------|-----|
| Apertura positiva | Con |
|-------------------|-----|

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Características ambientales | Normas |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--|--|
| Estado de la oferta sostenible | Producto Green Premium |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Conforme - desde 0851 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACH | La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje |

Información Logística

| | |
|----------------|-----------|
| País de Origen | Indonesia |
|----------------|-----------|

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|
