



R-665


Gants de travail en cuir de première qualité avec protection antichoc TPR, offrant une sécurité avancée pour les mains



Antichoc



Abrasion



Coupures



Applications moyennes

Gants de travail en cuir de première qualité avec protection antichoc TPR, offrant une sécurité avancée pour les mains

- Protection spécialisée :** Les gants de sécurité RINGERS® R665 ont été développés avec la F3 Technology™ et une protection contre les chocs en TPR au niveau des jointures, du pouce et sur toute la longueur des doigts, pour une protection personnelle complète
- Dextérité accrue :** Ces gants d'impact sont fabriqués en cuir de chèvre de première qualité, garantissant confort et dextérité, tout en protégeant contre les risques d'impact et les coupures.
- Défenses avancées :** Ces gants RINGERS® sont dotés d'une couche de paume supplémentaire, pour une protection contre les coupures vraiment avancée, conforme aux normes de résistance aux coupures EN 388 niveau E et ANSI/ISEA niveau A5.
- Caractéristiques améliorées :** Les coutures renforcées sur l'index et la base du pouce confèrent à ces gants d'impact une plus grande durabilité, tandis que la fermeture du poignet par une bande auto-agrippante en TPR assure la sécurité de la manchette.



Secteurs industriels

- Production
- Énergie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Services publics

Applications

- Préparation de chantier - Déchargement de conduites et vannes
- Manipulation de fer
- Manipulation d'outils
- Maniement de matériel industriel
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Chargement de matières premières



R-665

Gants de travail en cuir de première qualité avec protection antichoc TPR, offrant une sécurité avancée pour les mains

Principales propriétés

- Conception TPR brevetée :** Protection contre les chocs au niveau des articulations, du pouce et des doigts
- Cuir de chèvre :** sensation de confort et dextérité accrue
- Couche de paume supplémentaire :** Résistance à la coupure certifiée EN et ANSI/ISEA

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



EN388: 2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R665	Matériau du support: PEHP, Cuir de chèvre Modèle de manchette: Manchette élastique avec attache par languette Velcro		8, 9, 10, 11, 12, 13	5 paires par sachet, 10 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell