

## 2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F

Productcode: ICUSB1284D25



De ICUSB1284D25 2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel maakt van een beschikbare USB-poort op een pc een DB25-Female parallelle poort - zo kunt u op de computer een DB25-printer aansluiten alsof de daarvoor benodigde parallelle poort zou zijn ingebouwd.

De USB naar DB25 adapter is een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing die u de kosten bespaart een parallelle printer alleen wegens USB-connectiviteit te moeten vervangen.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Stelt u in staat snel een parallelle poort toe te voegen aan uw computer voor gebruik met printers voorzien van DB25-aansluitingen
- Ideale oplossing voor desktopcomputers of laptops zonder parallelle poort

### Eigenschappen

- Elimineert de noodzaak voor handmatige of automatische parallelle schakelaars
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Gemakkelijk te installeren via plug-and-play

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	USB 2.0
Chipsetcode	Prolific - PL2305

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
-----------------------------	------------

---

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
--------------------	---

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]



Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.9 oz [110.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [119.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar parallele verloopkabel
-------------	---------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

