

# PSD-S ME BT 110 - 安装材料



2700156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700156>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



集成了支撑管的安装脚，高110 mm，黑色

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 2700156          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | DRL117           |
| 产品关键代码     | DRL117           |
| 目录页面       | 页码521 (C-6-2019) |
| GTIN       | 4046356491471    |
| 单件重量（含包装）  | 46.7 g           |
| 单件重量（不含包装） | 46.7 g           |
| 原产地        | DE               |

技术数据

说明


应用说明

|      |         |
|------|---------|
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
|------|---------|

产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 安装部件  |
| 产品系列 | PSD-S |
| 供货范围 | 1个密封件 |
|      | 1个密封件 |

尺寸

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 高度  | 110 mm                                                                             |
| 直径  | 70 mm                                                                              |

材料规格

|    |       |
|----|-------|
| 颜色 | 黑色    |
| 材料 | PA-GF |

环境和真实条件

环境条件


|          |                  |
|----------|------------------|
| 环境温度（运行） | -30 °C ... 60 °C |
|----------|------------------|

安装

|      |          |
|------|----------|
| 安装类型 | 支撑管的安装   |
|      | 基座安装     |
| 组装说明 | 与密封件同时供货 |
| 安装位置 | 任意       |

## 图纸

尺寸图



# PSD-S ME BT 110 - 安装材料



2700156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700156>

## 认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700156>



**EAC**

认证ID: EAC-Zulassung

2700156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700156>

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371234 |
| ECLASS-12.0 | 27371234 |
| ECLASS-11.0 | 27371234 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001259 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)