

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带螺钉锁紧装置的密封框架，尺寸：B24，带有10个预装的锥形套筒（适用于2 mm ... 11 mm导线直径）



商业数据

订货号	1411074
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7CAX
产品关键代码	AF7CAX
目录页面	页码677 (C-2-2019)
GTIN	4046356921886
单件重量（含包装）	270.3 g
单件重量（不含包装）	258.7 g
原产地	PL

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架



1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>

技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆套管的框架
类型	B24
框架型号	带锥形套筒的密封框架

连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 4 Nm (卡销)
------	--------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	58 mm
高度	20 mm
长度	147 mm
钻孔距离 , 水平	130 mm
钻孔距离 , 垂直	32 mm
孔径	5.5 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	113 mm

材料规格

标识材料	PA (边框)
	NBR (锥形套筒)

电缆/电线

电缆外径	10x 2 mm ... 11 mm
------	--------------------

特性

电缆密封件数目	10
---------	----

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54
	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C (静态)

安装

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>



组装说明

M4锁紧螺钉，带3 mm内六角凹头，扭矩2 ... 4 Nm

如果采用壁式安装，应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。

IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。IP65：在外壳面板上直接使用密封框架时，垂直安装/水平安装（电缆出线方向向下），使用3.6 mm宽的电缆捆扎带（例如产品3240744）。

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架




1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



面板开口

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>

DNV

认证ID: TAE00003VJ

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

CES-B24-10XSRC-BK - 密封框架

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411074>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn