

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8



AVANTAGES PRODUITS

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected




FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Dimensions & poids



Longueur	1561 mm
Largeur	103,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Poids du produit	1850,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gray
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-30...+45 °C
--------------------------------------	--------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Lampe incluse	Non

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal
Référence de la douille	G13

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Température de surface limitée	Non
Normes	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

Données logistiques

Plage de température de stockage	-20...80 °C
----------------------------------	-------------

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075312494	Etui carton fermé 1	77 mm x 110 mm x 1565 mm	2038,00 g	13.26 dm ³
4058075312500	Carton de regroupement 6	1575 mm x 231 mm x 245 mm	13759,00 g	89.14 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.