



DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz 10/16A 250V mit Schraubanschlussklemmen
4mm² feindrähtig ohne Krallen

Ausführung	
Produkt-Markennamen	DELTA
Produkt-Bezeichnung	SCHUKO-Steckdose
Ausführung des Produkts	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung der Abdeckung	sonstige
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung der Steckdose	ohne Aufdruck
Montageart	Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	250 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	16 A
Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Auswurfvorrichtung	Nein
• Beschriftungsfeld	Nein
• erhöhter Berührungsschutz	Nein
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Nein
• Feinsicherung	Nein
• integriert Funktionsbeleuchtung	Nein
• integriert Leuchtmittel	Nein
• integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein
• Klappdeckel	Nein
Produkteigenschaft	
• abschließbar	Nein
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	

- Steckdose schaltbar
- Überspannungsschutz

Nein

Nein

Anzahl

Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0

Anschlüsse

Anordnung der Kontakte diagonal	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemme

Mechanischer Aufbau

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	45 mm
Befestigungsart	Unterputz
Material des Gehäuses	Metall

Umwelt-Fußabdruck

Umweltproduktdeklaration (EPD)	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	4,77 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,284 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	4,48 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	7,42E-5 kg

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Sonstige

Umwelt



[Bestätigung](#)



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1100-5KK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1100-5KK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1100-5KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

26.05.2025

