



Sign



Storage



Chain

**VISO**

Date : 11/06/24



# FICHE TECHNIQUE

## ➤ SMART1510NJ1– TROLLEY A SANGLE 15 M



Ø 170 mm



Gamme : SIGN

Code douane : 73269098

EAN : 3321360108531



| REF          | Dimensions<br>base<br>(mm) | Hauteur<br>(cm) | Largeur<br>sangle<br>(mm) | Longueur<br>sangle<br>(m) | POIDS<br>(kg) |
|--------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| SMART1510NJ1 | 650 x 440 x 185            | 110             | 100                       | 15                        | 14            |

- **Fabriqué en** acier et polypropylène
- **Coloris** : noir (trolley) & noir/jaune (sangle)

### Caractéristiques :

- Chariot de délimitation avec une sangle rétractable de 15 m, largeur 10 cm
- Base avec roulettes et poignée pour une manipulation facile
- Base lestable avec de l'eau
- Sangle orientable à 360° avec bouton de blocage de la sangle

### COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA



RB



NJ



Sign

Storage

Chain

**VISO**

Date : 11/06/24

# TECHNICAL SHEET

## SMART1510NJ1– TROLLEY WITH STRAP 15 M



15m

10 cm



Ø 170 mm



Range : SIGN

HS Code : 73269098

EAN : 3321360108531



| REF          | Base dimensions (mm) | Height (cm) | Belt width (mm) | Belt length (m) | Weight (kg) |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SMART1510NJ1 | 650 x 440 x 185      | 110         | 100             | 15              | 14          |

- **Made of** steel and polypropylene
- **Colors** : black (trolley) & yellow/black (belt)

### Specifications :

- Trolley with a 15 m retractable strap, width 10 cm
- Base with casters and handle for easy handling
- Base can be loaded with water
- 360° adjustable strap with strap lock button

COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA





Sign



Storage



Chain


**VISO**

Date : 11/06/24



## FICHA TECNICA

### ➤ SMART1510NJ1– TROLLEY CON CINTA 15 M



Gama : SIGN

Aduanas : 73269098

EAN : 3321360108531



| REF          | Dimensiones base (mm) | Altura (cm) | Ancho cinta (mm) | Largo cinta (m) | Peso (kg) |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| SMART1510NJ1 | 650 x 440 x 185       | 110         | 100              | 15              | 14        |

- **Hecho en** acero y polipropileno
- **Colores :** negro (trolley) & negro/amarillo (cinta)

#### Características :

- Carro delimitador con correa retráctil de 15 m, ancho 10 cm
- Base con ruedas y asa para fácil manejo.
- Base lastrable con agua
- Correa ajustable de 360° con botón de bloqueo de correa

COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA

