




DELTA Zeitschaltuhreinsatz 15min 68x68mm

Ausführung		
Produkt-Markenname	DELTA	
Art des Installationsschalters Drehschalter	Ja	
Art des Leuchtmittels	ohne Beleuchtung	
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement	
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	
Allgemeine technische Daten		
Bauart des Schalters	Schalter 2-polig	
Montageart	Unterputz	
Oberflächenbearbeitung	sonstige	
Werkstoff	sonstige	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung Nennwert	250 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom	16 A	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom Bemessungswert	16 A	
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild	nicht zutreffend	
Farbe	sonstige	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Beschriftungsfeld	Nein	
• Meldekontakt	Nein	
• Tastschalter	Nein	
Produkteigenschaft halogenfrei	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Betätigungswippen	0	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemme	
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Sonstige](#)



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1250>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1250>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1250

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

04.04.2025

