

# UNIFOX-PE VDE - Spizzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Spizzange**, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingeschähte Greiffläche, Abisolermöglichkeit für 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft

## Ihre Vorteile

- Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Verzahnte Greiffläche und scharfe Schneidekante
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- VDE-geprüft

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212529
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356589574
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	291,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	291 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

# UNIFOX-PE VDE - Spitzzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Aluminium Kupfer
Produkteigenschaft	Schneide ist induktiv gehärtet Fein verzahnte Greiffläche Abgewinkelte ergonomische Form Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff Federrückstellung mit Arretierung Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet VDE-geprüft

### Maße

Länge	200 mm
-------	--------

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 13,00 mm
--------------------------	------------

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201) DIN ISO 5745
-----------	--

# UNIFOX-PE VDE - Spitzzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

# UNIFOX-PE VDE - Spitzzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

### ETIM

ETIM 9.0	EC000835
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

# UNIFOX-PE VDE - Spitzzange



1212529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212529>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)