

Anwendung: Industrieller Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, geeignet für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Geräten in anspruchsvollen Umgebungen mit häufigem Abspritzen oder allgemein nassen Bedingungen.

Lieferumfang: Zählerschrank- und Türmontageplatte, Einzelverriegelungssystem, Montageplatte für Kabelverschraubungen, Dichtung und Befestigungszubehör.

Standardkonfiguration: Lackierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit strukturierter Oberfläche


Farbe: RAL7032

Schutzniveau: IP66

Gegen mechanische Stöße: IK10

Stärke: Zählerschrank und Tür 1,2 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech

Montageplatte: Verzinkter Stahl 1,5 mm bzw. 2,0 mm



Best.-Nr.	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gehäuse und Tür Stärke (mm)	Befestigungsplatte Stärke (mm)
775-5785	Einzelverriegelung	200	200	150	1,2	1,5
775-5788	Einzelverriegelung	300	200	150	1,2	1,5
775-5300	Einzelverriegelung	300	250	150	1,2	1,5
775-5782	Einzelverriegelung	300	250	150	1,2	1,5
775-5791	Einzelverriegelung	300	300	150	1,2	1,5
775-5319	Einzelverriegelung	300	300	210	1,2	1,5
775-5794	Einzelverriegelung	300	400	200	1,2	1,5
775-5312	Einzelverriegelung	300	400	210	1,2	1,5
775-5798	Einzelverriegelung	400	300	150	1,2	1,5
775-5808	Einzelverriegelung	400	300	200	1,2	1,5
775-5316	Einzelverriegelung	400	300	210	1,2	1,5
775-5801	Einzelverriegelung	400	400	200	1,2	1,5

775-5325	Einzelverriegelung	400	400	210	1, 2	1, 5
775-5328	Einzelverriegelung	400	600	210	1, 2	1, 5
775-5805	Einzelverriegelung	500	400	150	1, 2	1, 5
775-5814	Einzelverriegelung	500	400	200	1, 2	1, 5
775-5322	Einzelverriegelung	500	400	210	1, 2	1, 5
775-5331	Einzelverriegelung	500	500	210	1, 2	1, 5
775-5334	Einzelverriegelung	500	500	300	1, 2	1, 5

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.