



Perceuse révolver réversible 2 vitesses-13 mm

1731

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:32:15



**DESCRIPTION****Perceuse révolver réversible 2 vitesses-13 mm****RAPIDE**

Sa gâchette à deux vitesses lui confère une parfaite maîtrise lors de perçage sur des surfaces dures (inox, acier < 1400 à 2000Nm/mm²..).

TECHNIQUE

Son réducteur sur roulements intégrés garantit une excellente précision de l'outil.

Perceuse réversible, corps composite.

Inverseur latéral dit 'une seule main' accessible droite et gauche.

Poignée avec grip anti-dérapant.

Gâchette à 2 étapes de vitesse, à mi course la vitesse lente s'enclenche. Poignée auxiliaire orientable. Echappement inférieur sur bloc silencieux.

Réf.1731 - version à clé

Réf.1731-1 - version avec mandrin automatique

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:32:15



NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PERCEUSE REVERSIBLE COMPOSITE 2 VITESSES-13 MM
Référence commerciale	1731
L (mm)	210
Poids (g)	1640
l (mm)	42
h (mm)	155
Puissance (Watt)	380
Capacité mandrin mm	13
Vitesse rotation (tr/min)	800
Vibration (m/s ²)	<2.5
Niveau Sonore (dBA)	83
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	160
Raccord alimentation "	1/4"
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:32:15



durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:32:15

