

## CARACTERÍSTICAS

- **USB 3.0 SuperSpeed** que ofrece excelentes velocidades de transferencia
- **Compatible con USB 2.0 y 1.1**, por lo que es muy versátil
- **Funda de PVC azul** que ofrece una excelente durabilidad y protección
- **Apantallado, trenzado y drenador**
- **Contactos de oro**
- **Conectores de níquel con protección contra tirones** que ofrecen una conexión fiable

## Cable USB A a USB A macho RS Pro, 3M

Código RS: 182-8844



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Este cable USB RS Pro de alta calidad dispone de un conector macho USB 3.0 A en cualquier extremo del cable, que ofrece velocidades USB excepcionales y fiabilidad adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Con la adición de USB 3.0, el cable también es compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y 1.1, lo que lo convierte en un cable USB muy versátil. El cable flexible dispone de conductores de cable de cobre y cable de drenaje con una malla de aluminio para apantallamiento, lo que garantiza un cable USB de altas prestaciones. Los cables internos están encapsulados en una funda de PVC azul que ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión, al tiempo que se mantienen lo suficientemente flexibles para alojar soluciones de gestión de cables. Ambos conectores están fabricados de níquel y disponen de protección contra tirones para evitar que el cable se divida al tiempo que ofrecen un rendimiento y protección óptimos. Este cable USB de alto rendimiento es ideal para conectar varios dispositivos que requieren carga, alimentación o transferencia de datos.

### Especificaciones generales

<b>Tipo de USB</b>	USB 3.0
<b>Conector A</b>	USB A macho
<b>Tipo de conector A.</b>	USB A
<b>Género del conector A</b>	Macho
<b>Conector B</b>	USB A macho
<b>Tipo de conector B.</b>	USB A
<b>Género del conector B.</b>	Macho
<b>Material de revestimiento exterior</b>	PVC
<b>Color de la funda</b>	Azul
<b>Chapado del conector</b>	Níquel
<b>Aplicaciones</b>	Impresoras, escáneres, discos duros externos, módems, routers, consolas, dispositivos Visual y de audio

### Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	3m
-----------------	----

### Aprobaciones

<b>Se cumplen los estándares</b>	RoHS, CE, REACH
----------------------------------	-----------------

