

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI LAMIERA CON BUSSOLE ESAGONALI (23 PZ)



612 1/2 EB

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli
- Codice modulo in termoformato vuoto: U06060300Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U06120011	320x205x57	4,5

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	19	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
	612 M - Cassetta in metallo vuota - taglia M	1	-
	519/606CAV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.