

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION

La BD 43/25 C Classic Bp Pack est une autolaveuse accompagnée à batterie Lithium-ion sans entretien de 80 Ah. Elle est équipée d'une brosse-disque de 43 cm et de réservoirs de 25 l.



Référence **1.515-408.0**

Caractéristiques techniques			
Code EAN		4054278842172	
Type d'entraînement		Batterie	
Avancement par traction		Entrainement par la rotation de la brosse	
Largeur de travail, brosses	mm	430	
Largeur de travail en aspiration	mm	750	
Réservoir eau propre / eau sale	l	25 / 25	
Rendement surfacique théorique	m²/h	1720	
Rendement surfacique pratique	m²/h	860	
Type de batterie		Lithium-Ion	
Batterie	V / Ah	24 / 90	
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5	
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	230 / 50 - 60	
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180	
Pression des brosses au sol	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28	
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7	
Niveau sonore	dB (A)	66	
Puissance absorbée	W	1100	
Couleur		Anthracite	
Poids sans accessoires	kg	44	
Dimensions (L x l x h)	mm	1135 x 520 x 1025	

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

Contenu de la livraison

Brosse-disque: 1 Pièce(s)
Batterie
Chargeur
Suceur d'aspiration en V

Equipement

Système à deux réservoirs



Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Technologie des batteries sans aucune maintenance.



Format robuste


- Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne.
- Fiabilité et longévité élevées.



Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs.
- Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau.
- Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.


ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION 1.515-408.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Medium, rouge, 430 mm	1	4.905-022.0		■
Brosse-disque, Doux, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0		□
Brosse-disque, dur, Noir, 430 mm	3	4.905-025.0		□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 750 mm, en forme de V	4	4.777-083.0		■
Suceur d'aspiration 850mm, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 890 mm	6	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	7	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Caoutchouc naturel, 890 mm	8	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	9	6.654-454.0		■
Chargeurs				
BCoffb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V	10	6.654-479.0		■
SWEEPING				
Pickers				
Pince ramasse-déchets 100cm	11	6.999-113.0	Pince ramasse-déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	12	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	13	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Balai à plat avec pulvérisation ECO!	14	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION 1.515-408.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-469.0	Sans granularité, pour le lustrage des sols.	☐
Pad, Doux, beige, 432 mm, 5 Pièce(s)	16	6.371-081.0	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	☐
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 Pièce(s)	17	6.369-470.0	Permet le nettoyage de tous les sols.	☐
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	18	6.369-472.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	☐
Pad, dur, Noir, 432 mm, 5 Pièce(s)	19	6.369-473.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Pad disque complet STRONG D43, 403 mm	20	4.762-592.0		☐
Plateau entraîneur, 403 mm	21	4.762-533.0		☐
Pads diamant				
Pad diamant jaune kit 2x Ø432 17", Medium, Jaune, 432 mm, 2 Pièce(s)	22	6.944-021.0		☐
Pad diamant vert kit 2x Ø432 17", fin, vert, 432 mm, 2 Pièce(s)	23	6.944-022.0		☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	24	6.371-256.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	☐
Pad diamant, Medium, Jaune, 432 mm, 5 Pièce(s)	25	6.371-257.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	26	6.371-238.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	☐
Pads mélaminé				
Pad mélamine, 432 mm, 2 Pièce(s)	27	6.371-023.0	Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les autolaveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support de mopp complet	28	9.753-023.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION 1.515-408.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit crochet universel	29	4.070-075.0		☐
Clip support de balai ou mop	30	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	31	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	32	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Adaptateur Homebase	33	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	34	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support suceur complet	35	9.753-088.0		☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	36	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	☐
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	37	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	38	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Autres kits de montage				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	39	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	☐
Kit rouleau de renvoi structure des pile	40	4.035-619.0		☐
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	41	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Boîte de rangement outils ou pulvérisateurs	42	4.070-006.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION
1.515-408.0



		Référence	Descriptif	
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	43	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	☐

☐ Accessoires optionnels.