

Einbauleuchte Dauerlicht, rot, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten

| | |
|---|--|
| Produkt-Bezeichnung | Dauerlichtelement |
| Spannungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung | AC/DC |
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert | 12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V |
| relative positive Toleranz der Betriebsspannung | 10 % |
| relative negative Toleranz der Betriebsspannung | -10 % |
| aufgenommene Wirkleistung | 5 W |
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 | P |
| Befestigungsart | Bajonett / Einbaumontage |
| Farbe | rot |

Mechanische Daten

| | |
|--|------------------|
| Produktbestandteil Leuchtmittel | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |

| | |
|---|-------|
| Außendurchmesser des Signalsäulenelements | 75 mm |
|---|-------|

Leuchtmittel

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ausführung der Fassung | BA 15d |
| Ausführung des optischen Signals | Dauerlicht |
| Art des Leuchtmittels | Glühlampe / LED |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -20 ... +60 °C |
| Schutzart IP | IP65 |
| Tiefe | 31 mm |
| Höhe | 66 mm |
| Breite | 75 mm |

Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5300-1AB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5300-1AB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AB&lang=de



SIEMENS

letzte Änderung:

06.06.2019