



## MODULE CLÉS DE SERRAGE ISOLÉS 1000V

**CP-44ZPM**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:32





## DESCRIPTION

### MODULE CLÉS DE SERRAGE ISOLÉS 1000V

Module mousse de 44 clés de serrage 1000V.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Désignation           | MODULE MOUSSE 3/3 DE 44 CLES ISOLEES 1000 VOLTS |
| Référence commerciale | CP-44ZPM                                        |
| Poids (kg)            | 6.06                                            |
| Garantie              | O   Garantie SAM OUTIL                          |

## Garantie appliquée

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:32



**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**Composition**

|                                                                                    |      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | x 1  | Clés à molette isolées 1000V<br><b>Z-54-...</b><br>Ref : Z-54-8                                                                               |
|    | x 14 | Clés polygonales contre-coudées isolées 1000V<br><b>Z-105-...</b><br>Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm |
|    | x 6  | CLE A FOURCHE A CLIQUET 1 TETE ISOLEE<br><b>Z-11-...</b><br>Ref : 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 mm                                               |
|    | x 14 | Clés à fourche isolées 1000V<br><b>Z-10-...</b><br>Ref : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm                |
|  | x 4  | Clés mâles isolées 1000V coudées à 90°<br><b>Z-65-...</b><br>Ref : 3 - 4 - 5 - 6 mm                                                           |
|  | x 4  | Clés à pipe isolées 1000V<br><b>Z-80-...</b><br>Ref : 8 - 10 - 13 - 17 mm                                                                     |
|  | x 1  | Clé en croix isolée 1000V<br><b>Z-87-6-12</b><br>Ref : 6x8x10x12 mm                                                                           |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:32

