

Produktdatenblatt

Spezifikationen

Schneider OffGrid tragbares Solar-Panel, 100W



PSP100

EAN Code: 0731304736813

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Baureihe Schneider OffGrid
Produkt- oder Komponententyp Solar panel
Number of output connectors (1) DC7909, 20.63 V ,DC, 4,85 A(100 W)

Zusatzmerkmale

Höhe 55 mm
Länge 42 cm
Breite 385 mm
Produktgewicht 3,8 kg
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Schutzart (IP) IP65
Charging temperature -40...80 °C
-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
VPE 1 Höhe 9,5 cm
VPE 1 Breite 48,5 cm
VPE 1 Länge 43,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,7 kg
SCC14 10731304736810

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten) 24

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Konform

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again

Reproduktion

Rücknahme

Nein

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

