


CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE

276 CE

UNI 6743 ISO 691



- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile

Dettagli famiglia

Codice	 Bocca esagonale mm	a mm	L mm
U02760400	6	9,5	398
U02760401	7	10,7	398
U02760402	8	12	398
U02760403	9	13,2	398
U02760404	10	14,6	431
U02760405	11	15,8	431
U02760406	12	17	434
U02760407	13	18,7	466
U02760408	14	20,7	466
U02760409	15	20,9	497

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	 Bocca esagonale mm	a mm	L mm
U02760410	16	22,2	499
U02760411	17	23,4	499
U02760412	18	24,7	501
U02760413	19	26	523
U02760414	20	27,3	526
U02760415	21	28,5	526
U02760416	22	29,7	526
U02760417	24	32,5	531

Serie / Configurazioni

Articoli



276 CE/SE18 - Serie di 18 chiavi a T snodate con bocca esagonale



276 CE/SE5 - Serie di 5 chiavi a T snodate con bocca esagonale



276 CE/SE8 - Serie di 8 chiavi a T snodate con bocca esagonale

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



495 PA - Assortimento AUTORIPARAZIONE (142 pz) - 2 cassette



496 B1 - Assortimento AUTO (87 pz)



496 B2 - Assortimento AUTO (146 pz)




496 B3 - Assortimento AUTO (203 pz)



496 B4 - Assortimento AUTO (240 pz)



496 B7 - Assortimento AUTO (210 pz)



519 M 276 - Modulo in spugna bicolore assortito (7 pz)



519 M 276C - Modulo in spugna bicolore assortito (42 pz)



519/276 - Modulo in termoformato assortito (8 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.