


Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Kits
Unterkategorie	Temporäre vertikale Seilsysteme und Absturzsicherungssets



ASAP® FALL ARREST KIT

Das ASAP FALL ARREST KIT ist ein zum Schutz gegen Absturz konzipiertes einsatzbereites Ausrüstungsset. Es besteht aus einem NEWTON-Auffanggurt, einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP, einem ASAP'SORBBER-Falldämpfer, zwei OK TRIACT-LOCK-Karabinern, einer ANNEAU-Rundschlinge, einem AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung, einem Gewicht zum Beschweren und einem BUCKET-Transportsack. Das Set ist in zwei Größen und zwei Längen verfügbar.

Kurzbeschreibung Absturzsicherungsset mit dem NEWTON-Gurt und dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP

Beschreibung

- Einfach und effizient:
 - Der NEWTON-Gurt verfügt im Brustbereich über eine automatische FAST-Schnalle, die ein einfaches Öffnen und Schließen des Gurts ermöglicht.
 - Das mitlaufende Auffanggerät ASAP gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab.
 - Mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen.
 - Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP während der ersten Meter zu erleichtern.
 - BUCKET-Transportsack zum Verstauen des Sets und zur Kontrolle des Inhalts.
- Inhalt des Sets:
 - ein NEWTON-Auffanggurt europäische Ausführung,
 - ein mitlaufendes Auffanggerät ASAP europäische Ausführung,
 - ein ASAP'SORBER-Falldämpfer, europäische Ausführung, 40 cm,
 - zwei OK TRIACT-LOCK-Karabiner,
 - eine ANNEAU-Rundschlinge 150 cm,
 - ein AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung,
 - ein Gewicht zum Beschweren,
 - ein BUCKET-Transportsack 25 Liter.
- Verfügbar in zwei Gurtgrößen (Größe 1 und 2) und zwei Seillängen (10 und 20 Meter).

Spezifikationen

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	K093AA00	K093AA01	K093AA02	K093AA03
Ausgegebenes Seil	10 m	10 m	20 m	20 m
Gurtgröße	1	2	1	2
Gewicht	3375 g	3405 g	4175 g	4205 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	1	1	1	1
EAN	3342540822108	3342540822115	3342540822122	3342540822139

Zugehörige Produkte VERTEX® BEST
 VERTEX® VENT