

Información Producto

Cinta de emascarado resistente a la temperatura hasta 140°C

tesa® 4304 es una cinta de papel krepp para emascarado durante procesos de pintado, extremadamente resistente y flexible.

tesa® 4304 es resistente al chorreado de arena y tanto la pintura (base agua o disolvente) con las masillas tiene muy buena adhesión evitando ensuciar el espacio de trabajo por el des-cascarilleado de pintura.

Incluso después de procesos de secado a 140, tesa® 4304 se puede remover sin problemas y sin dejar ningún tipo de restos.

Aplicaciones principales

- Para tareas de cultivo exigentes
- No deja residuos de adhesivo
- Buena adherencia
- Utilizado para pintura en aerosol
- Secado al horno hasta 160 ° C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

- | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------|
| • Espesor total | 180 µm | • Resistencia a la rotura | 47 N/cm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Resistencia a la temperatura | 140 °C |
| • Elongación a la ruptura | 12 % | | |

Adhesión sobre

- acero 4.8 N/cm

Propiedades

- | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------|-----|
| • Se puede cortar con la mano. | ●●●● | • Color en el borde definido | ●●● |
| • Fácil de quitar | Si | • Conformable | ●●● |
| • Buen anclaje de la pintura | ●●●● | | |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® 4304

Información Producto



Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04304>